

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie