

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie