

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač triesok	SS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie