

**Garant****WNMG 080404, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie