


**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie