

HOLEX**Rolka brúsneho rúna, 115 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 220****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556115 220
GTIN	4045197525895
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Stredné / stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a cistenie pred lakovaním.

Technický opis

Štruktúra rúna	220
Stupeň jemnosti	stredný

Farba	zelená
Porovnanie zrnitosti	240 - 280
Prevedenie	A fine
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka valčekov	115 mm
Dĺžka valčekov	10 m
Atribút Názov produktu	115 mm × 10 m
Druh produktu	Rolka brúsneho rúna

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Ručný držiak	556020
Vreteno	556030