

3M Scotch-Brite™

Rolka brúsneho rúna, 100 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556090 1000
GTIN	3134375238823
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Výhoda:

- Prispôsobí sa tvaru obrobku.
- Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
- Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
- Môže sa používať za sucha aj za mokra.
- Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Jemný/velmi jemný:** na čistenie citlivých povrchov, na opravu ľahkých škrabancov na kovoch. Vhodné aj na matovanie jemných/velmi jemných línií na oceli a neželezných kovoch.

Technický opis

Štruktúra rúna	1000
Porovnanie zrnitosti	600 - 1000
Stupeň jemnosti	velmi jemný

Farba	sivá
Prevedenie	S Ultra Fine
Označenie 3M	CF-RL
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka valčekov	100 mm
Dĺžka valčekov	10 m
Atribút Názov produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Rolka brúsneho rúna

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Vretno	556030
Ručný držiak	556020