

**Brúsna tkanina (A) hnedá, veľmi pružná KK 114 F, 230×280 mm, Zrnitosť: 400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 556900 400    |
| GTIN             | 4018875000502 |
| Trieda položky   | 56V           |

**Popis****Prevedenie:**

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá prilnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. **Veľkosť listu 230 x 280 mm**.

Typ **VSM KK 114 F: Hnedá tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.

**Použitie:**

Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

**Technický opis**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Stupeň jemnosti        | velmi jemný     |
| Zrnitosť               | 400             |
| Označenie výrobcu      | KK 114 F        |
| Brusivo                | Normálny korund |
| Skratka pre brusivo    | A               |
| Brúsny kotúč Šírka     | 280 mm          |
| Brúsny kotúč Dĺžka     | 230 mm          |
| Atribút Názov produktu | 230×280 mm      |

Druh produktu

Brúsna tkanina

**Údaje o užívatelovi**

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | podmienene vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | vhodný            |                |         |
| Nátery                        | podmienene vhodný |                |         |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

**Príslušenstvo**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Oceľová obťahovacia doštička | 556950 |
| Gumový brúsny klát           | 557600 |