

**Brúsna tkanina (A) modrá, normálna KK 24, 230×280 mm, Zrinitosť: 400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556800 400
GTIN	4018875000878
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá prilnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. **Veľkosť listu 230 x 280 mm**.

Typ **VSM KK 24: Modrá tkanina, lacná brúsna tkanina** pre normálne namáhanie.

**Použitie:**

Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

**Technický opis**

Zrinitosť	400
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Označenie výrobcu	KK 24
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Brúsny kotúč Šírka	280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	230 mm
Atribút Názov produktu	230×280 mm
Druh produktu	Brúsna tkanina

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Oceľová obťahovacia doštička	556950
Gumový brúsny klát	557600