

LOCTITE

Prostriedok na zaistenie skrutkového spoja v tyčinke, 19 g, Označenie výrobcu: 248_EPIG

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083300 248_EPIG
GTIN	5010266007076
Trieda položky	04L

Popis**Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Tyčinka s pastovou ochranou skrutiek, bez dodatočného kvapkania.

Pastová poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C). Tyč: Stredná pevnosť, vhodná na všetky kovy, ako aj pasívne materiály.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanosením poistky skrutky vyčistite univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

Označenie výrobcu	248
-------------------	-----

pre veľkosť závitú M do	M50
Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník
minimálny odtrhávací moment	17 Nm
Objem náplne	19 ml
Odolnosť od dátumu výroby	48 Mesiac
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	všetky závitové spojenia
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Farba	modrá
Chemický podklad	Dimetacrylater
Tvar	pastovitá
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	nekvapká
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
vhodné pre materiál	Kov
Funkčná pevnosť podľa	6 h
Pevnosť bez fixácie podľa	5 min
Demontáž	s normálnym nástrojom
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Atribút Názov produktu	19 g
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky