

3M Scotch-Brite™

Súprava archov brúsneho rúna na ručné brúsenie, 25 kusov Durable Flex, 114×228 mm, Štruktúra rúna: 280**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556145 280
GTIN	8410001134413
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Flexibilné vysoko výkonné rúno s **extrémne hustým rozložením zrn** až do hĺbky vláknového materiálu. Špeciálna štruktúra rúna umožňuje **agresívnejšie brúsne vlastnosti**, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu**. **Enormná flexibilita** uľahčuje použitie na ťažko dostupných miestach.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z ocelevej vlny. **Stredné/stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a čistenie pred lakovaním.

Rozsah balenia:

Súprava s 25 rúnami na ručné brúsenie.

Technický opis

Štruktúra rúna	280
Farba	cervená
Porovnanie zrnitosti	280 - 360
Stupeň jemnosti	stredne jemné
Označenie 3M	DF
Prevedenie	A Very Fine
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	114 mm
Dĺžka	228 mm
Atribút Názov produktu	114×228 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienenene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		

mokrý maximum	podmienene vhodný
suché	vhodný

Príslušenstvo

Vreteno	556030
Ručný držiak	556020