

**martor****Bezpečnostné nožnice SECUMAX, Celková dĺžka: 134mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	769245 134
GTIN	4002632921315
Trieda položky	76F

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomická 2-zložková rukoväť. Rezné hrany z nehrdzavejúcej ocele pre veľmi dobré vlastnosti rezania a dlhú životnosť. Špeciálny výbrus čepelí nožníc chráni pred zranením pri strihaní a zaoblené hroty znižujú riziko zranení spôsobeným vpichom.

**Použitie:**

Papier, kartón, textil, fólie, plastové pásky a mnoho iného

**Technický opis**

Celková dĺžka	134 mm
Výrobca Typové označenie	SECUMAX 363
Prevedenie rukoväti	ergonomické 2-zložkové opláštenie rukoväti
Materiál	nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
Druh produktu	Nožnice

**Príslušenstvo**

Taška na opasok s klipsom Typ M	842200 M
---------------------------------	----------

Taška na opasok s klipsom Typ S

842200 S