

martor**Bezpečnostné nožnice SECUMAX, Celková dĺžka: 218mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	769245 218
GTIN	4002632921322
Trieda položky	76F

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková rukoväť. Rezné hrany z nehrdzavejúcej ocele pre veľmi dobré vlastnosti rezania a dlhú životnosť. Špeciálny výbrus čepelí nožníc chráni pred zranením pri strihaní a zaoblené hroty znižujú riziko zranení spôsobeným vpichom.

Použitie:

Papier, kartón, textil, fólie, plastové pásky a mnoho iného

Technický opis

Celková dĺžka	218 mm
Výrobca Typové označenie	SECUMAX 564
Prevedenie rukoväti	ergonomické 2-zložkové opláštenie rukoväti
Materiál	nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
Druh produktu	Nožnice