

KARNASCH

**Kompletná ohýbačka s normálnym príslušenstvom, pre výšku ohýbania do: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	823650 100
GTIN	2050001931306
Trieda položky	86K

**Popis****Prevedenie:**

Prístroj z nerozbitnej tvárnej liatiny s excentrickým rýchlopínaním na ohýbanie plochej, kruhovej a štvorcovej ocele za studena a za horúca s vysokou presnosťou – pre profesionálne nepretržité použitie. Vhodné pre **obzvlášť úzke ohyby a presadenia**.

**Použitie:**

Na presné ohýbanie za studena a za tepla (uhol ohybu 0 – 120°) plochého, okrúhleho a štvorhranného materiálu. Ohyby s ostrými hranami a tiež oblými v rôznych polomeroch. Dĺžkový a uhlový doraz pre sériovú výrobu.

**Maximálny výkon ohýbania:**

- (znížený) s ohýbacími doskami č. 823652 / 823653 v hornej časti, zapustená časť:
  - Plochá oceľ za tepla do rozmeru 50 × 6 mm alebo 20 × 15 mm;
  - Plochá oceľ za studena do rozmeru 50 × 4 mm alebo 20 × 10 mm;
  - Oceľ kruhová a štvorhranná, za studena, do 16 mm.
- (normálna) s ohýbacími platňami č. 823652 / 823653 v spodnej, nezapustenej oblasti:
  - plochá oceľ, teplá, do 100 × 12 mm alebo 60 × 20 mm;
  - plochá oceľ, studená, do 100 × 6 mm alebo 50 × 12 mm;
  - okrúhla a štvorcová oceľ za tepla do 30 mm;
  - okrúhla a štvorcová za studena oceľ do 18 mm.
- (maximálne) s ohýbacími platňami č. 823654 / 823655 (špeciálne príslušenstvo):
  - L oceľ (profilovaná) za tepla do 100 × 12 mm;
  - L oceľ (profilovaná) za studena do rozmeru 60 × 8 mm;
  - Plochá meď do rozmeru 100 × 12 mm;
  - nehrdzavejúca oceľ do rozmeru 50 × 8 mm.

**Rozsah balenia:**

Ohýbačka obsahuje:

1 upínací blok s excentrickým upínáním,

1 ohýbací doska s ostrými hranami (pre materiál do 2 mm) č. 823652,

1 normálna ohýbací doska ( $r = 4$  mm) č. 823653, 1 prítlačná doska,

1 dĺžkový doraz 440 mm,

1 uhlový doraz.

**Upozornenie:**

Viac ohýbacích dosiek pod č. 823651 – 823657.

## Technický opis

Výška	260 mm
Šírka	210 mm
pre výšku ohýbania do	100 mm
Hĺbka	175 mm
Hmotnosť vrátane príslušenstva	24 kg
Druh produktu	Ohýbací stroj

## Príslušenstvo

Tlačná doska, široká	823655
Ohýbací doska, široká	823654
Ohýbací doska s rádiusom	823651
Hranová lišta	823657
Normálna ohýbací doska	823653
Ohýbací doska, ostrohranná	823652
Pásková ohýbací doska	823656