



Korpusová svorka, Rozsah upínania a: 600mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 860291 600 |
| GTIN | 4008158040134 |
| Trieda položky | 83K |

Popis

Prevedenie:

Lišta z ťahanej lesklej ocele, pozinkovaná. Klzný strmeň s dvojitém protišmykovým zariadením. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Plastový plášť vystužený kovom. Upínacia sila do **8000 N**.

- **Mimoriadne veľké upínacie plochy s odnímatelnými ochrannými krytmi**
- **Ochranné podpery obrobku, odnímateľné**
- **Otočením spodnej časti sa zo svorky stane roztáhovacia svorka**
- **2-zložková rukoväť s vnútorným šesťhranom (SW6) pre pohodlné použitie upínacej sily**

Použitie:

Zvierka sa upína okolo koľajnice, t. j. aj za koľajnicou a na bočnú stranu. Vďaka tomu sú dostupné upínacie body, ktoré nie je možné dosiahnuť bežnými skrutkovými svorkami. Pre rozpernú funkciu **prepínateľná bez použitia náradia**.

Upozornenie:

Následný produkt pre č. 860290.

Technický opis

| | |
|----------|---------|
| Hmotnosť | 2,76 kg |
|----------|---------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozperná vzdialenosť e | 255 - 730 mm |
| Prierez posuvnej lišty | 29×9 mm |
| Rozsah upínania a | 600 mm |
| Previs b | 95 mm |
| maximálna upínacia sila | 8000 N |
| Druh produktu | Zvierka |