

3M**Brúsny kotúč so suchým zipsom 237AA (A), Ø 125 mm, Zrinitosť: 600**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567726 600
GTIN	2050001694256
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

237AA Trizact™ s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého (A).

Použitie:

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Pre **jemný a rovnomerný výbrus** na všetkých oceliach, ušľachtilých oceliach, mosadzi a titánových zliatinách. Špeciálne na obrysové brúsenie a prípravu politúry.

Upozornenie:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150.

Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

Technický opis

3M-označenie zín	A30
------------------	-----

Zrnitosť	600
Ø kotúčov	125 mm
Označenie výrobcu	237AA Trizact™
Séria	237AA
Brusivo	Minerálne častice oxidu hlinitého (A)
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 Vonkajší Ø 125	567762 125
Brúsna podložka na suchý zips, M14 Vonkajší Ø 125	567760 125
	567857 125

Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom vhodný pre Ø
kotúčov 125
