

Garant**Strojný závitník do priechodných otvorov + špirálový vrták na otvory pod závit, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať. Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a špirálových vrtákov na otvory pod závit veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

1 strojný závitník M3 – M12 č. 132640 a jadrový vrták č. 114580

Technický opis

pre metrické závit	M3 – M12
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Farebný krúžok	zelená

Druh produktu

Závitník

Príslušenstvo

Strojový závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M3	132680 M3
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 4,2	114580 4,2
Strojový závitníkHSS-E M M3	132640 M3
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 8,5	114580 8,5
Strojový závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M8	132680 M8
Strojový závitníkHSS-E M M5	132640 M5
Strojový závitníkHSS-E M M10	132640 M10
Strojový závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M4	132680 M4
Strojový závitníkHSS-E M M12	132640 M12
Strojový závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M6	132680 M6
Strojový závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M12	132680 M12
Strojový závitníkHSS-E M M4	132640 M4
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 10,2	114580 10,2
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 2,5	114580 2,5
Strojový závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M10	132680 M10
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 6,8	114580 6,8
Strojový závitníkHSS-E M M8	132640 M8
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 5	114580 5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 3,3	114580 3,3
Strojový závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M5	132680 M5
Strojový závitníkHSS-E M M6	132640 M6
Prázdna kazeta Typ 4	146960 4