

**Brúsna tkanina (A) hnedá, veľmi pružná KK 114 F, 230×280 mm, Zrinitosť: 800****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556900 800
GTIN	4002748327469
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá prilnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. **Veľkosť listu 230 x 280 mm**.

Typ **VSM KK 114 F: Hnedá tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania. Typ **Starcke 531 JFF, vysoko flexibilná, ideálna na brúsenie armatúr**.

Použitie:

Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

Technický opis

Zrinitosť	800
Stupeň jemnosti	leštiaci
Označenie výrobcu	Starcke 531 JFF,
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Brúsny kotúč Šírka	280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	230 mm

Atribút Názov produktu	230×280 mm
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Oceľová obťahovacia doštička	556950
Gumový brúsny klát	557600