

**STARCKE®****Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) 8-násobné dierovanie, Ø 125 mm, Zrnitosť: 600**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567745 600
GTIN	4002748761577
Trieda položky	56Z

## Popis

### Prevedenie:

**Brúsny papier** Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 - 800, s vrstvou stearanu) s **vysokou pevnosťou a hustým posypom**.

Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundu (**A**).

**Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom a samoprilhavá** pre rýchlu výmenu kotúča.

S 8-násobným dierovaním pre Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 s odsávaním.

### Použitie:

**Univerzálne použiteľné** na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

Na **excentrické brúsky** s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567885 / 567990. Maximálna obvodová rýchlosť **40m/s**.

## Technický opis

Zrnitosť	600
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Počet odsávacích otvorov	8
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 123	567990 123
--	------------