

**Brúsna tkanina (A) hnedá, veľmi pružná KK 114 F, 230×280 mm, Zrnitosť: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556900 100
GTIN	4018875000410
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá prilnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. **Veľkosť listu 230 × 280 mm**.

Typ **VSM KK 114 F: Hnedá tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.

**Použitie:**

Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

**Technický opis**

Zrnitosť	100
Stupeň jemnosti	stredný
Označenie výrobcu	KK 114 F
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Brúsny kotúč Šírka	280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	230 mm
Atribút Názov produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brúsna tkanina

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

**Príslušenstvo**

Oceľová obťahovacia doštička

556950

Gumový brúsny klát

557600