

Garant**Držiak nástrojov Eco axiálny dvojité, pravý, HSK-T 63, pre držiak so štvorhranom: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318623 25
GTIN	4045197893253
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

GARANT – Optimalizácia životnosti, lepšie povrchy, vyššia spoľahlivosť procesu a zvýšená produktivita s GARANT Eco.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Upozornenie:

Vrátane prevrätanej podložky. Vďaka tomu je vhodná na sústružnícky držiak so stopkou 20 a 25 mm.

Technický opis

pre držiak so štvorhranom	25 mm
Upínacia dĺžka L ₁	88 mm
B	40 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	130 mm
Vonkajší Ø D	102 mm
Upínač	HSK-T 63

Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Držiak nástrojov