

Garant**Držiak na nástroje eco diagonálny 45°, pravý, HSK-T 63, pre držiak so štvorhranom: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318627 25
GTIN	4045197893277
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

GARANT – Optimalizácia životnosti, lepšie povrchy, vyššia spoľahlivosť procesu a zvýšená produktivita s GARANT eco.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	112,7 mm
B	40 mm
Vonkajší Ø D	94 mm
Upínacia dĺžka L ₁	80 mm
Hroty-Odsadenie stredu	12,7 mm
pre držiak so štvorhranom	25 mm
Upínač	HSK-T 63
Norma upínača	ISO 12164-3

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Držiak nástrojov