

Garant**Držiak na nástroje eco diagonálny 45°, ľavý, HSK-T 63, pre držiak so štvorhranom: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318628 25
GTIN	4045197893284
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

GARANT – Optimalizácia životnosti, lepšie povrchy, vyššia spoľahlivosť procesu a zvýšená produktivita s GARANT eco.

Použitie:

Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	112,7 mm
Upínacia dĺžka L ₁	80 mm
B	40 mm
pre držiak so štvorhranom	25 mm
Vonkajší Ø D	94 mm
Hroty-Odsadenie stredu	12,7 mm
Upínač	HSK-T 63
Norma upínača	ISO 12164-3

Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Držiak nástrojov