

Garant**Držiak na nástroje eco axiálny jednoduchý, pravý, PSC 63, pre držiak so štvorhranom: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318851 25
GTIN	4045197893291
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

GARANT – Optimalizácia životnosti, lepšie povrchy, vyššia spoľahlivosť procesu a zvýšená produktivita s GARANT eco.

Použitie:

Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

Upozornenie:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

pre držiak so štvorhranom	25 mm
B	40 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	130 mm
Upínacia dĺžka L ₁	102 mm
Vonkajší Ø D	102 mm
Upínač	PSC 63
Norma upínača	ISO 26623-2

Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Držiak nástrojov