

Garant**Pozdĺžny upínač eco BMT, BMT: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319884 40
GTIN	4045197877338
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné držiaky prispôbolené strojom pre flexibilné použitie na hlavných a protivretenových strojoch. Kontaktná plocha a funkčná plocha brúsená. Odpružená prítlačná doska pre rovnomerné upnutie sústružníckych nástrojov. Perfektný dizajn pre príslušné sústruhy. So zaistenými guľovými rozprašovacími tryskami až do 80 barov. Brunované pre lepšiu ochranu proti korózii.

Vhodné pre efektívne chladiace systémy, napr. GARANT eco, ale aj iné systémy. Vhodné pre bežné otočné držiaky.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Technický opis

h_1	20 mm
L_1	70 mm
L_2	62 mm
x	70 mm

vhodné stroje	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
b_2	65 mm
h_2	78 mm
Druh produktu	Oceľový držiak