

Garant**Priečny upínač eco BMT, BMT: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319886 40
GTIN	4045197877383
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné držiaky prispôbolené strojom pre flexibilné použitie na hlavných a protivretenových strojoch. Kontaktná plocha a funkčná plocha brúsená. Odpružená prítlačná doska pre rovnomerné upnutie sústružníckych nástrojov. Perfektný dizajn pre príslušné sústruhy. So zaistenými guľovými rozprašovacími tryskami až do 80 barov. Brunované pre lepšiu ochranu proti korózii.

Vhodné pre efektívne chladiace systémy, napr. GARANT eco, ale aj iné systémy. Vhodné pre bežné otočné držiaky.

Použitie:

Hlavne na vnútorné obrábanie plôch.

Technický opis

b_2	65 mm
h_1	20 mm
x	80 mm
L_1	70 mm

vhodné stroje	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L ₂	62 mm
h ₂	78 mm
Druh produktu	Oceľový držiak