

Garant**Priečny upínač Eco BMT, BMT: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319886 60
GTIN	4045197877390
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné držiaky prispôbolené strojom pre flexibilné použitie na hlavných a protivretenových strojoch. Kontaktná plocha a funkčná plocha brúsená. Odpružená prítlačná doska pre rovnomerné upnutie sústružníckych nástrojov. Perfektný dizajn pre príslušné sústruhy. So zaistenými guľovými rozprašovacími tryskami až do 80 barov. Brunované pre lepšiu ochranu proti korózii.

Vhodné pre efektívne chladiace systémy, napr. GARANT Eco, ale aj iné systémy. Vhodné pre bežné otočné držiaky.

Použitie:

Hlavne na vnútorné obrábanie plôch.

Technický opis

b_2	70 mm
vhodné stroje	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
L_2	84 mm

h_1	25 mm
L_1	94 mm
h_2	108 mm
Druh produktu	Oceľový držiak