

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom s tlmením vibrácií, SK 40, Závit M × dĺžka L1: M10X100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301307 M10X100
GTIN	4045197889317
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kónická konštrukcia.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací klúč č. 308820 – 308835.

Technický opis

L ₂	5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	100 mm
Závit M	M10×100
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	10,5 mm
Vonkajší Ø D	32 mm
Ø D ₂	18 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	119 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

Príslušenstvo

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
	308806 40

Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituu utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308700 40

Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308620 40

Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308635 40

Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Ťažné čapy Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308600 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40