



Upínacia klieština hladká, SK 100, Upínanie \varnothing (zvýšenie o 1 mm): 41 mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329950 41
GTIN	2050001924483
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \varnothing upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

\varnothing napnutia	41 mm
Profil	oblé
Tvrdosť	60 HR
Plocha upnutia	hladká

Dĺžka L	59 mm
Prevedenie	bez výstupku
Upínač	SK 100
Druh produktu	Upínacia hlava