

## ALLURIS

**Digitálny špičkový silomer FMI-B20, Rozsah merania: 500N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478983 500
GTIN	4260244680567
Trieda položky	47F

**Popis****Prevedenie:**

- **Robustné silomery v praktickom hliníkovom kryte odlievanom pod tlakom pre tlakové a ťahové sily od 0,001 do 2500 N.**
- **Ochrana proti preťaženiu do 500% a chránená meracia hriadeľ.**
- **Montážny závit pre dodatočné rukoväti.**
- **Precízne polohovanie v skúšobných zariadeniach prostredníctvom vodiacich kolíkov.**
- **Vysoká intenzita merania na exaktné zaznamenávanie vrcholových hodnôt na zisťovanie lomových síl a síl pretrhnutia.**

**Výhoda:**

Prevádzková doba až 150 hodín bez sieťového napájania vďaka nabíjateľnej batérii LiPo.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

**Meranie síl v tlaku a ťahu pri skúške kvality a vo výrobe.** Použiteľné ako mobilné ručné meracie zariadenie aj v exteriéry a v meracích zariadeniach alebo prístrojoch. V kryte integrované upevňovacie skrutky slúžia na upevnenie skúšobných zariadení alebo na upínanie dodatočných rukovätí.

**Rozsah balenia:**

Silomer v ochrannom kufríku, skrutkovacie príslušenstvo k prívodu sily (plochá hlava, drážková hlava, kužel, hák) a Quickstart návod na obsluhu.

## Technický opis

Rozsah merania	500 N
Rozlíšenie	0,1 N
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Dĺžka	150 mm
Výška	29 mm
Šírka	82 mm
Najväčšia prípustná chyba	±0,2 maximálna hodnota (±1 číslica) %
Pripojovací závit	M6
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Silomer