

STARCKE®**Tkaninový brúsny kotúč so suchým zipsom (ZA), Ø 125 mm, Zrnitost: 24**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567615 24
GTIN	4002748779909
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Extrémne robustné brúsne kotúče so suchým zipsom 341XK na **zosilnenom, proti pretrhnutiu odolnom nosiči z bavlnenej tkaniny**. Novo vyvinutý spojovací systém so zirkónovým korundom (ZA).

Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

Použitie:

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Všestranne použiteľné pri **hrubom i jemnom brúsení kovov**.

Upozornenie:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150.

Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

Technický opis

Zrnitost'	24
Ø kotúčov	125 mm
Označenie výrobcu	341XK
Skratka pre brúsivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 Vonkajší Ø 125	567762 125
Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom vhodný pre Ø kotúčov 125	567857 125
Brúsna podložka na suchý zips, M14 Vonkajší Ø 125	567760 125