

**Upínacia hlava mäkká, SK 100, Ø štartovacieho otvoru: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329956 15
GTIN	2050001925947
Trieda položky	33H

Popis**Prevedenie:**

Mäkké (znížená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovrtanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Technický opis

Ø štartovacieho otvoru	15 mm
Profil	oblé
Tvrdosť	60 HR
Dĺžka L	59 mm

Upínač	SK 100
Druh produktu	Upínacia hlava