

**Upínacia hlava mäkká, SK 100, Ø štartovacieho otvoru: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329956 30
GTIN	2050001925954
Trieda položky	33H

**Popis****Prevedenie:**

Mäkké (znížená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovrtanie.

Upínacie hlavy, **okruhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

**Použitie:**

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

**Upozornenie:**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

**Technický opis**

Ø štartovacieho otvoru	30 mm
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé
Dĺžka L	59 mm

Upínač	SK 100
Druh produktu	Upínacia hlava