

STARCKE®**Brúsny papier (SiC) vodeodolný Matador, 230×280 mm, Zrnitosť: 150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557500 150
GTIN	4002748308772
Trieda položky	56Z

Popis**Prevedenie:**

Veľmi pevný a flexibilný latexový papier s rovnomerne posypaným **karbidom kremíka (SiC)**. Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Veľkosť listu 230×280 mm.**Použitie:**

Prevažne na ručné brúsenie vo výrobe karosérií, v opravárenských dielňach a lakovniach, na brúsenie a jemné brúsenie lakovaných alebo tmelených plôch.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný
Zrnitosť	150
Označenie výrobcu	911 C
Séria	Matador
Brusivo	Karbid kremíka
Skratka pre brusivo	SiC
Brúsny kotúč Šírka	280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	230 mm
Atribút Názov produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brúsny papier

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny klát	557600
Oceľová obťahovacia doštička	556950