

STARCKE®**Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A), Ø 150 mm, Zrinitosť: 240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567725 240
GTIN	4002748779343
Trieda položky	56Z

Popis**Prevedenie:**

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, s vrstvou stearanu) s **vysokou pevnosťou a hustým posypom**. Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrovanému korundovému zrnu (A).

Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

Použitie:

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

Upozornenie:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

Technický opis

Zrinitosť	240
Ø kotúčov	150 mm

Označenie výrobcu	544 C3K
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsna podložka na suchý zips, M14 Vonkajší Ø 150	567760 150
---	------------

Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 Vonkajší Ø 150

567762 150

Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom vhodný pre Ø kotúčov 150

567857 150