

STARCKE®**Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A), Ø 125 mm, Zrnitosť: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 567715 180 |
| GTIN | 4002748776939 |
| Trieda položky | 56Z |

Popis**Prevedenie:**

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, s vrstvou stearanu) s **vysokou pevnosťou a hustým posypom**. Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrovanému korundovému zrnu (A).

Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

Použitie:

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

Upozornenie:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

Technický opis

| | |
|-----------|--------|
| Zrnitosť | 180 |
| Ø kotúčov | 125 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Označenie výrobcu | 540 FK |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 125 mm |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s |
| Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Príslušenstvo

Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 Vonkajší Ø 125

567762 125

Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom vhodný pre Ø kotúčov 125

567857 125

Brúsna podložka na suchý zips, M14 Vonkajší Ø 125

567760 125