

**Brúsna tkanina (A) modrá, normálna KK 24, 230×280 mm, Zrinitosť: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556800 180
GTIN	4018875000823
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá prilnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. **Veľkosť listu 230 x 280 mm**.

Typ **VSM KK 24: Modrá tkanina, lacná brúsna tkanina** pre normálne namáhanie.

Použitie:

Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Zrinitosť	180
Označenie výrobcu	KK 24
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Brúsny kotúč Šírka	280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	230 mm
Atribút Názov produktu	230×280 mm
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Oceľová obťahovacia doštička	556950
Gumový brúsny klát	557600