

**Silomer pre trojčelustové skľučovadlo, Rozsah merania: 0-30kN****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479115 0-30
GTIN	2050001858825
Trieda položky	47F

**Popis****Prevedenie:**

Hydraulický silový snímač s priamo namontovaným manometrom, na statické a kvázistatické meranie sily.

Kryt a piesty z ušľachtilej ocele, tlakomer z kujnej mosadze s vlečným ukazovateľom. Ochrana proti vnikaniu cudzích telies a striekajúcej vody (IP43).

**Výhoda:**

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

**Použitie:**

Vo výrobe obrábacích strojov.

Mimoriadne vhodné na **použitie v trojčelustových skľučovadlách.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane zobrazovacej jednotky, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.

**Technický opis**

Ø silomera	70 mm
Hodnota dielika stupnice	0,5 kN

Výška silomera	40 mm
Rozsah merania	0 - 30 kN
Prevádzková teplota	-10 - 50 °C
Najväčšia prípustná chyba	±1,6 z konečnej hodnoty rozsahu merania (±2,5 s vlecnou rucickou) %
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Krabicový silomer