

**Krabicový silomer, Rozsah merania: 0-1kN****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479100 0-1
GTIN	2050001056238
Trieda položky	47F

Popis**Prevedenie:**

Hydraulický silový snímač s priamo namontovaným manometrom, na statické a kvázistatické meranie sily.

Kryt a piesty z ušľachtilej ocele, tlakomer z kujnej mosadze s vlečným ukazovateľom. Ochrana proti vnikaniu cudzích telies a striekajúcej vody (IP43).

3x upevňovací závit M5 v podlahe krytu.

Výhoda:

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

Funkcia:

IP43: Ochrana proti rozstrekovanej vode, do 60° oproti normálnemu prevádzkovému stavu a ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, avšak nástroje a vodiče by sa nemali nachádzať v blízkosti.

Použitie:

Vo výrobe obrábacích strojov.

Rozsah balenia:

Vrátane zobrazovacej jednotky, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.

Technický opis

Výška silomera	30 mm
Ø silomera	75 mm
Hodnota dielika stupnice	0,05 kN
Rozsah merania	0 - 1 kN
Plocha piestu	10 cm ²
Prevádzková teplota	-10 - 50 °C
Najväčšia prípustná chyba	±1,6 z konečnej hodnoty rozsahu merania (±2,5 s vlecnou rucickou) %
Ø piestu	45 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 43
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Krabicový silomer