

**STARCKE®****Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A), Ø 115 mm, Zrnitosť: 400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 567705 400    |
| GTIN             | 4002748779312 |
| Trieda položky   | 56Z           |

**Popis****Prevedenie:**

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, s vrstvou stearanu) s **vysokou pevnosťou a hustým posypom**. Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrovanému korundovému zrnu (A).

**Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom** a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

**Použitie:**

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

**Univerzálne použiteľné** na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

**Upozornenie:**

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

**Technický opis**

|           |        |
|-----------|--------|
| Zrnitosť  | 400    |
| Ø kotúčov | 115 mm |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Označenie výrobcu            | 544 C3K                       |
| Skratka pre brúsivo          | A                             |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                       |
| Atribút Názov produktu       | Ø 115 mm                      |
| Pohonný stroj                | Uhlová brúska                 |
| maximálna obvodová rýchlosť  | 40 m/s                        |
| Druh produktu                | Brúsny kotúč so suchým zipsom |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | podmienene vhodný |                |         |
| Ti                            | podmienene vhodný |                |         |
| GG(G)                         | podmienene vhodný |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | vhodný            |                |         |
| Nátery                        | vhodný            |                |         |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

### Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Brúsna podložka na suchý zips, M14 Vonkajší Ø 115 | 567760 115 |
|---|------------|

Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 Vonkajší Ø 115

567762 115