

**Silomer pre trojčelustové skľučovadlo, Rozsah merania: 0-75kN****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479115 0-75
GTIN	2050001858832
Trieda položky	47F

Popis**Prevedenie:**

Hydraulický silový snímač s priamo namontovaným manometrom, na statické a kvázistatické meranie sily.

Kryt a piesty z ušľachtilej ocele, tlakomer z kujnej mosadze s vlečným ukazovateľom. Ochrana proti vnikaniu cudzích telies a striekajúcej vody (IP43).

Výhoda:

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

Použitie:

Vo výrobe obrábacích strojov.

Mimoriadne vhodné na **použitie v trojčelustových skľučovadlách.**

Rozsah balenia:

Vrátane zobrazovacej jednotky, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.

Technický opis

Hodnota dielika stupnice	2 kN
Ø silomera	90 mm

Rozsah merania	0 - 75 kN
Výška silomera	57 mm
Prevádzková teplota	-10 - 50 °C
Najväčšia prípustná chyba	±1,6 z konečnej hodnoty rozsahu merania (±2,5 s vlecnou rucickou) %
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Krabicový silomer