

**Pružinová váha Medio Line, maximálny rozsah váženia: 300g****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 479415 300 |
| GTIN | 2050001051677 |
| Trieda položky | 47F |

Popis**Prevedenie:**

Presné váhy s vysokou presnosťou $\pm 0,3$ % zaťaženia. Tarovací rozsah až do 20 % kapacity. Ľubovoľná meracia poloha (okrem č. 479410 – iba vertikálna). Nulové nastavenie a 20 % tara prostredníctvom nastavovacej skrutky. Horné a dolné zavesenie otočné o 360°.

Rozsah balenia:

Vrátane plastového puzdra a návodu na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Prestavbová súprava v pružinovom silomere č. 479421.

Technický opis

| | |
|--------------------------|--------|
| Dĺžka stupnice | 100 mm |
| Členenie | 2 g |
| maximálny rozsah váženia | 300 g |
| Upínanie bremena | svorka |
| Kalibrácia | K1 |

Druh produktu

Pružinová váha

Služby

KalibráciaPružinová váha Typ F

027730 F

Príslušenstvo

Háčik a sponkaPre Micro/Medio

479428

Vlečný ukazovateľ Typ MEDIO

479429 MEDIO

Tlaková sada Typ MEDIO

479421 MEDIO