



## Pružinová váha Macro Line, maximálny rozsah váženia: 5kg



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479420 5
GTIN	7612348800056
Trieda položky	47F

### Popis

#### Prevedenie:

Presné váhy s vysokou presnosťou  $\pm 0,3$  % zaťaženia. Tarovací rozsah až do 20 % kapacity. Ľubovoľná meracia poloha (okrem č. 479410 – iba vertikálna). Nulové nastavenie a 20 % tara prostredníctvom nastavovacej skrutky. Horné a dolné zavesenie otočné o 360°. S vlečným ukazovateľom a rukoväťou.

#### Rozsah balenia:

Vrátane plastového puzdra a návodu na obsluhu.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Prestavbová súprava v pružinovom silomere č. 479421.

### Technický opis

Členenie	50 g
Dĺžka stupnice	140 mm
Upínanie bremena	Háčik
maximálny rozsah váženia	5 kg

Kalibrácia	K1
Druh produktu	Pružinová váha

### Služby

KalibráciaPružinová váha Typ F	027730 F
--------------------------------	----------

### Príslušenstvo

Tlaková sada Typ MACRO	479421 MACRO
Vlečný ukazovateľ Typ MACRO	479429 MACRO