

## Medzný závitový kaliber MultiCheck, Závit: M6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486510 M6
GTIN	2050001060792
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Podobné ako č. 486000, resp. 486100.

Robustné, drsné ocelové telo s odstupňovaným hliníkovým posuvným puzdrom na meranie a priame odčítanie **hlbky závitů do 4xD**.

#### Výhoda:

Kontrola súladu závitového kalibra a hĺbky závitů v jednom pracovnom cykle. Časová úspora pre skúšobný cyklus až do 50 %. Jednoduchšia výmena opotrebovaných valčekových kalibrov (montážna súprava na vyžiadanie).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Upozornenie:

MultiCheck pre normálne a jemné závitů s nóniom (do odčítavania 0,1 mm) alebo s digitálnym ukazovateľom (do odčítavania 0,01 mm) vrátane dátového výstupu **na požiadanie** (pozri č. 486511 – 486516).

### Technický opis

Závit	M6
Stúpanie závitů	1 mm

Odčítanie	0,5 mm
Norma	DIN 13
Druh závitu	M
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

**Služby**

Maximálny Ø 60	028650 60
----------------	-----------