


3M**Súprava brúsnych húb 24dielna extra mäkká, 125×98×13 mm, Zrinitosť: 100**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557530 100
GTIN	4046719251773
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Brúsna huba s extra mäkkou vnútornou vrstvou. Skvele sa prispôsobí všetkým profilom. **S povrchovou vrstvou na 2 strane.**

karbid kremíka (SiC)

Výhoda:

- **Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.**
- **Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.**
- **Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.**

Použitie:

Na **jemné brúsenie nerovných a profilovaných plôch** bez toho, aby sa musela meniť geometria. Obrúsenie kovu, dreva a plastov pred nanášaním farby, podkladové brúsenie pred lakovaním.

Technický opis

Zrinitosť	100
Stupeň jemnosti	jemná
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Šírka	98 mm

Výška	13 mm
Dĺžka	125 mm
Atribút Názov produktu	125×98×13 mm
Počet potiahnutých plôch	2
Počet hubiek, tampónov	24
Druh produktu	Brúsna špongia

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suchý	vhodný		