


**Súprava brúsnych blokov 24dielna tvrdá, 100×68×26 mm, Zrnitosť: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557540 100
GTIN	4046719251728
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Brúsny blok v **tvrdom** vyhotovení so zvýšenou hranovou pevnosťou. **4 strany potiahnuté** korundom (A).

Výhoda:

- **Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.**
- **Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.**
- **Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.**

Použitie:

Na odhrotovanie a plošné brúsenie dreva, kovu a lakov.

Technický opis

Zrnitosť	100
Stupeň jemnosti	jemná
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Šírka	68 mm
Výška	26 mm
Dĺžka	100 mm
Atribút Názov produktu	100×68×26 mm

Počet potiahnutých plôch	4
Počet hubiek, tampónov	24
Druh produktu	Brúsna špongia

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		