


**Pružinová váha Medio Line, maximálny rozsah váženia: 2500g****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479415 2500
GTIN	2050001051707
Trieda položky	47F

**Popis****Prevedenie:**

Presné váhy s vysokou presnosťou  $\pm 0,3$  % zaťaženia. Tarovací rozsah až do 20 % kapacity. Ľubovoľná meracia poloha (okrem č. 479410 – iba vertikálna). Nulové nastavenie a 20 % tara prostredníctvom nastavovacej skrutky. Horné a dolné zavesenie otočné o 360°.

**Rozsah balenia:**

Vrátane plastového puzdra a návodu na obsluhu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Prestavbová súprava v pružinovom silomere č. 479421.

**Technický opis**

Dĺžka stupnice	100 mm
Členenie	20 g
Upínanie bremena	Háčik
maximálny rozsah váženia	2500 g
Kalibrácia	K1

Druh produktu

Pružinová váha

**Služby**

KalibráciaPružinová váha Typ F

027730 F

**Príslušenstvo**

Háčik a sponkaPre Micro/Medio

479428

Tlaková sada Typ MEDIO

479421 MEDIO

Vlečný ukazovateľ Typ MEDIO

479429 MEDIO