



Pružinová váha Macro Line, maximálny rozsah váženia: 50kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479420 50
GTIN	7612348800506
Trieda položky	47F

Popis

Prevedenie:

Presné váhy s vysokou presnosťou $\pm 0,3$ % zaťaženia. Tarovací rozsah až do 20 % kapacity. Ľubovoľná meracia poloha (okrem č. 479410 – iba vertikálna). Nulové nastavenie a 20 % tara prostredníctvom nastavovacej skrutky. Horné a dolné zavesenie otočné o 360°. S vlečným ukazovateľom a rukoväťou.

Rozsah balenia:

Vrátane plastového puzdra a návodu na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Prestavbová súprava v pružinovom silomere č. 479421.

Technický opis

Člennenie	500 g
Dĺžka stupnice	90 mm
Upínanie bremena	Háčik
maximálny rozsah váženia	50 kg

Kalibrácia	K1
Druh produktu	Pružinová váha

Služby

KalibráciaPružinová váha Typ F	027730 F
--------------------------------	----------

Príslušenstvo

Vlečný ukazovateľ Typ MACRO	479429 MACRO
Tlaková sada Typ MACRO	479421 MACRO