

**STARCKE®****Brúsny papier (SiC) vodeodolný Matador, 230×280 mm, Zrnitosť: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557500 600
GTIN	4002748308734
Trieda položky	56Z

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi pevný a flexibilný latexový papier s rovnomerne posypaným **karbidom kremíka (SiC)**. Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

**Veľkosť listu 230×280 mm.****Použitie:**

Prevažne na ručné brúsenie vo výrobe karosérií, v opravárenských dielňach a lakovniach, na brúsenie a jemné brúsenie lakovaných alebo tmelených plôch.

**Technický opis**

Zrnitosť	600
Stupeň jemnosti	leštiaci
Označenie výrobcu	911 A
Séria	Matador
Brusivo	Karbid kremíka
Skratka pre brusivo	SiC
Brúsny kotúč Šírka	280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	230 mm
Atribút Názov produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brúsny papier

**Údaje o užívatelovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

**Príslušenstvo**

Oceľová obťahovacia doštička	556950
Gumový brúsny klát	557600