

**Pružinový silomer Medio Line Newton, maximálny rozsah váženia: 10N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479417 10
GTIN	7612348400102
Trieda položky	47F

**Popis****Prevedenie:**

Presné váhy s vysokou presnosťou  $\pm 0,3$  % zaťaženia. Tarovací rozsah až do 20 % kapacity. Ľubovoľná meracia poloha (okrem č. 479410 – iba vertikálna). Nulové nastavenie a 20 % tara prostredníctvom nastavovacej skrutky. Horné a dolné zavesenie otočné o 360°.

**Rozsah balenia:**

Vrátane plastového puzdra a návodu na obsluhu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Prestavbová súprava v pružinovom silomere č. 479421.

**Technický opis**

maximálny rozsah váženia	10 N
Dĺžka stupnice	100 mm
Členenie	0,1 N
Upínanie bremena	Háčik
Kalibrácia	K1

Druh produktu

Pružinová váha

**Služby**

KalibráciaPružinová váha Typ F

027730 F

**Príslušenstvo**

Háčik a sponkaPre Micro/Medio

479428

Vlečný ukazovateľ Typ MEDIO

479429 MEDIO

Tlaková sada Typ MEDIO

479421 MEDIO